


- Meßinstrument: 333 Ω/V
 (300 bzw. 30V - Bereich, m. Röhre EFT5)
 Ab Gerät Nr. 174 109 ist anstelle von
 EFT5 jetzt EFT5 verwendet.
 Dann ändern sich die mit \rightarrow gekennzeichneten
 rechnerischen Teile der Schaltung wie folgt:
- ① 6B11 fort
 - ② Widerstand u. Schalter neu hinzu
 - ③ Kondensator 6B11 fort, Verbindung Schalter - Gitter direkt
 - ④ Kondensator u. Drahtleit. fort
 - ⑤ 50k ist geändert in 30k



Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
D																															
K1																															
K2																															
K3																															
M																															
L																															
U																															

ZF = 673 kHz + 10.7 MHz